

# Signal- och manöverenheter, Harmony® typ 6



Tryckknappar, omkopplare och signallampor med dubbelisolerad frontring

Kompleta enheter    Kombinerade funktioner (kontakt och signalering)

Lamtryckknappar med rektangulära, kvadratiska eller runda manöverhuvuden

Manöverhuvudens färger

Lamtryckknappar



**Protected  
LED**



Plant trycke med inbyggd LED, fjädrande  
XB6 DW\*\*\*\*                      XB6 CW\*\*\*\*

XB6 AW\*\*\*\*

**Protected  
LED**

Plant trycke med inbyggd LED, självhållning  
XB6 DF\*\*\*\*                      XB6 CF\*\*\*\*

XB6 AF\*\*\*\*



**Protected  
LED**

Förhöjt trycke med inbyggd LED, fjädrande  
XB6 DE\*\*\*\*                      XB6 CE\*\*\*\*


XB6 AE\*\*\*\*

8

Signallampor med rektangulära, kvadratiska eller runda manöverhuvuden

Manöverhuvudens färger

Signallampor



**Protected  
LED**

Med inbyggd LED  
XB6 DV\*\*\*

XB6 CV\*\*\*

XB6 AV\*\*\*

# Signal- och manöverenheter, Harmony® typ 6




Tryckknappar, omkopplare och signallampor med dubbelisolerad frontring

**Kompleta enheter    Kontaktfunktioner**

Tryckknappar, återfjädrande

Tryckknappar med rektangulära, kvadratiska eller runda manöverhuvuden




Manöverhuvudens färger



Plant trycke  
XB6 DA••••

XB6 CA••••

XB6 AA••••





Förhöjt trycke  
XB6 DL42B

XB6 CL42B

XB6 AL42B




Svamptrycke, nödstopp, tryckknappar med Ø 30, "trigger action"



Vridåterställning  
XB6 AS8349B

Nyckelåterställning  
XB6 AS9349B




Omkopplare och nyckelströmställare



Manöverdon standardvred  
XB6 DD•••

XB6 CD•••

XB6 AD•••



Nyckelströmställare  
XB6 DG•••

XB6 CG•••



















XB6 AG•••

# Signal- och manöverenheter, Harmony® typ 6

Tryckknappar, omkopplare och signallampor med dubbelisolerad frontring








Lysande enheter för användarmontering **Kombinerade funktioner (kontakt och signalering)**

För lamptryckknappar

<p>Kontakthus som separata enheter</p> <p>Med inbyggd LED</p>   <p>Flatstift ZB6 ZB••B</p> <p>Direktmatning för glödlampa</p>  <p>Flatstift ZB6 ZH••B</p>	<p>Manöverhuvuden som separata enheter – rektangulära, kvadratiska och runda</p>    <p>Plant trycke, fjädrande ZB6 DW•      ZB6 CW•      ZB6 AW•</p>    <p>Plant trycke, självhållning ZB6 DF•      ZB6 CF•      ZB6 AF•</p>    <p>Förhöjt trycke, fjädrande ZB6 DE•      ZB6 CE•      ZB6 AE•</p>    <p>Utan vred ZB6 DD•••      ZB6 CD•••      ZB6 AD•••</p>	<p>Manöverhuvudens färger</p>   
--	--	--

8


















För signallampor

<p>Kontakthus som separata enheter</p> <p>Med inbyggd LED</p>   <p>Flatstift ZB6 EB•B</p>  <p>Flatstift ZB6 E•0B</p>	<p>Manöverhuvuden som separata enheter – rektangulära, kvadratiska och runda</p>    <p>ZB6 DV•      ZB6 CV•      ZB6 AV•</p>	<p>Manöverhuvudens färger</p> 
---	---	---

# Signal- och manöverenheter, Harmony® typ 6

Tryckknappar, omkopplare och signallampor med dubbelisolerad frontring

**Enheter utan lampa för användarmontering    Kontaktfunktioner**

	<b>Kontaktus som separata enheter</b>	<b>Manöverhuvuden som separata enheter – rektangulära, kvadratiska och runda</b>			<b>Manöverhuvudens färger</b>		
<b>För tryckknappar</b>	<p>Direktmatning för glödlampa</p>  <p>Flatsift ZB6 ZB•</p>	 <p>Plant trycke, fjädrande ZB6 DA•</p>	 <p>ZB6 CA•</p>	 <p>ZB6 AA•</p>			
<b>För tryckknappar med svamptrycke</b>		 <p>Fjädrande, Ø 24 ZB6 AC•</p>	 <p>Självhållning, "trigger action" Ø 30 Vridåterställning ZB6 A5834</p>	 <p>Nyckelåterställning ZB6 A5934</p>			
<b>För omkopplare och nyckelströmställare</b>		 <p>Manöverdon standardvred ZB6 DD••</p>	 <p>ZB6 CD••</p>	 <p>ZB6 AD••</p>			
		 <p>Nyckelströmställare ZB6 DG••</p>	 <p>ZB6 CG••</p>	 <p>ZB6 AG••</p>			

## HARMONY STYLE 6, Ø 16MM I PLAST



P78530

## Plana trycken Ø 16

Runda, fyrkantiga och rektangulära trycken

Färg	Utförande	Artikelnr	E-nr
vit	rund	ZB6AA1	37 366 50
svart	rund	ZB6AA2	37 366 51
grön	rund	ZB6AA3	37 366 52
röd	rund	ZB6AA4	37 366 53
gul	rund	ZB6AA5	37 366 54
blå	rund	ZB6AA6	37 366 55
vit	fyrkantig	ZB6CA1	37 366 40
svart	fyrkantig	ZB6CA2	37 366 41
grön	fyrkantig	ZB6CA3	37 366 42
röd	fyrkantig	ZB6CA4	37 366 43
gul	fyrkantig	ZB6CA5	37 366 44
blå	fyrkantig	ZB6CA6	37 366 45
vit	rektangulär	ZB6DA1	37 366 30
svart	rektangulär	ZB6DA2	37 366 31
grön	rektangulär	ZB6DA3	37 366 32
röd	rektangulär	ZB6DA4	37 366 33
gul	rektangulär	ZB6DA5	37 366 34
blå	rektangulär	ZB6DA6	37 366 35

## Förhöjda trycken för lampa

Diameter 16mm, fästes i frontplåt med kontramutter



P78917

8


Färg	Utförande	Artikelnr	E-nr
vit	rund	ZB6AE1	37 365 60
grön	rund	ZB6AE3	37 365 61
röd	rund	ZB6AE4	37 365 62
gul	rund	ZB6AE5	37 365 63
blå	rund	ZB6AE6	37 365 64
5 färger	rund	ZB6AE9	
vit	fyrkantig	ZB6CE1	37 365 40
grön	fyrkantig	ZB6CE3	37 365 41
röd	fyrkantig	ZB6CE4	37 365 42
gul	fyrkantig	ZB6CE5	37 365 43
blå	fyrkantig	ZB6CE6	37 365 44
5 färger	fyrkantig	ZB6CE9	
vit	rektangulär	ZB6DE1	37 365 20
grön	rektangulär	ZB6DE3	37 365 21
röd	rektangulär	ZB6DE4	37 365 22
gul	rektangulär	ZB6DE5	37 365 23
blå	rektangulär	ZB6DE6	37 365 24
5 färger	rektangulär	ZB6DE9	

## Plana trycken för lampa



P78893

Färg	Utförande	Artikelnr	E-nr
utan kalott	rund	ZB6AW0	
vit	rund	ZB6AW1	37 365 50
grön	rund	ZB6AW3	37 365 51
röd	rund	ZB6AW4	37 365 52
gul	rund	ZB6AW5	37 365 53
blå	rund	ZB6AW6	37 365 54
5 färger	rund	ZB6AW9	
utan kalott	fyrkantig	ZB6CW0	
vit	fyrkantig	ZB6CW1	37 365 30
grön	fyrkantig	ZB6CW3	37 365 31
röd	fyrkantig	ZB6CW4	37 365 32
gul	fyrkantig	ZB6CW5	37 365 33
blå	fyrkantig	ZB6CW6	37 365 34
5 färger	fyrkantig	ZB6CW9	
utankalott	rektangulär	ZB6DW0	
vit	rektangulär	ZB6DW1	37 365 10
grön	rektangulär	ZB6DW3	37 365 11
röd	rektangulär	ZB6DW4	37 365 12
gul	rektangulär	ZB6DW5	37 365 13
blå	rektangulär	ZB6DW6	37 365 14
5 färger	rektangulär	ZB6DW9	



p76525

**Vred**

Antal lägen	Funktion	Färg	Artikelnr	E-nr
2	fasta lägen	svart	ZB6AD22	37 366 80
3	fasta lägen	svart	ZB6AD23	37 366 81
2	återfj. fr Hö till Vä	svart	ZB6AD24	37 366 85
3	återfj. till mitten	svart	ZB6AD25	37 366 86
2	fasta lägen	svart	ZB6CD22	37 366 70
3	fasta lägen	svart	ZB6CD23	37 366 71
2	återfj. fr Hö	svart	ZB6CD24	37 366 75
3	återfj. till mitten	svart	ZB6CD25	37 366 76
2	fasta lägen	svart	ZB6DD22	37 366 60
3	fasta lägen	svart	ZB6DD23	37 366 61
2	återfj. fr Hö	svart	ZB6DD24	37 366 65
3	återfj. till mitten	svart	ZB6DD25	37 366 66


**Signallampor**

Runda, fyrkantiga eller rektangulära lampor



P78930

Färg	Utförande	Artikelnr	E-nr
utan lins	rund	ZB6AV0	
vit	rund	ZB6AV1	37 366 20
grön	rund	ZB6AV3	37 366 21
röd	rund	ZB6AV4	37 366 22
gul	rund	ZB6AV5	37 366 23
blå	rund	ZB6AV6	37 366 24
5 färger	rund	ZB6AV9	
utan lins	fyrkantig	ZB6CV0	
vit	fyrkantig	ZB6CV1	37 366 10
grön	fyrkantig	ZB6CV3	37 366 11
röd	fyrkantig	ZB6CV4	37 366 12
gul	fyrkantig	ZB6CV5	37 366 13
blå	fyrkantig	ZB6CV6	37 366 14
5 färger	fyrkantig	ZB6CV9	
utan lins	rektangulär	ZB6DV0	
vit	rektangulär	ZB6DV1	37 366 00
grön	rektangulär	ZB6DV3	37 366 01
röd	rektangulär	ZB6DV4	37 366 02
gul	rektangulär	ZB6DV5	37 366 03
blå	rektangulär	ZB6DV6	37 366 04
5 färger	rektangulär	ZB6DV9	



p78534

## Kontaktidon, kontaktblock, lampsocklar och LED

Funktion	Kontakt	Manöverspänning	Färg	Artikelnr	E-nr
kontaktblock, kretskort	sl			ZB6E1A	
kontaktblock, flatstift	sl			ZB6E1B	37 367 40
kontaktblock, kretskort	sl			ZB6E1D	
kontaktblock, flatstift	sl			ZB6E1E	
kontaktblock, kretskort	br			ZB6E2A	
kontaktblock, flatstift	br			ZB6E2B	37 367 41
kontaktblock, kretskort	br			ZB6E2D	
kontaktblock, flatstift	br			ZB6E2E	
LED, kretskort		12-24V	vit	ZB6EB1A	
LED, flatstift		12-24V	vit	ZB6EB1B	37 367 25
LED, kretskort		12-24V	grön	ZB6EB3A	
LED, flatstift		12-24V	grön	ZB6EB3B	37 367 26
LED, kretskort		12-24V	röd	ZB6EB4A	
LED, flatstift		12-24V	röd	ZB6EB4B	37 367 27
LED, kretskort		12-24V	gul	ZB6EB5A	
LED, flatstift		12-24V	gul	ZB6EB5B	37 367 28
LED, kretskort		12-24V	blå	ZB6EB6A	
LED, flatstift		12-24V	blå	ZB6EB6B	37 367 29
lampställare m resistor, kretskort		110V AC		ZB6EG0A	
lampställare m resistor, flatstift		110V AC		ZB6EG0B	
ställare för glödlampa, kretskort		3 till 24V		ZB6EH0A	
ställare för glödlampa, flatstift		3 till 24V		ZB6EH0B	
lampställare m resistor		230 V AC		ZB6EM0A	
lampställare m resistor		230 V AC		ZB6EM0B	
LED, flatstift		230 V AC	vit	ZB6EM1B	
LED, flatstift		230 V AC	grön	ZB6EM3B	
LED, flatstift		230 V AC	röd	ZB6EM4B	
LED, flatstift		230 V AC	gul	ZB6EM5B	
LED, flatstift		230 V AC	blå	ZB6EM6B	
LED, flatstift		230 V AC	orange	ZB6EM8B	
kontaktidon, flatstift	sl			ZB6Z1B	37 367 20
kontaktidon, flatstift	br			ZB6Z2B	37 367 21
kontaktidon, flatstift	sl+sl			ZB6Z3B	
kontaktidon, flatstift	br+br			ZB6Z4B	
kontaktidon, flatstift	sl+br			ZB6Z5B	
kontaktidon m LED, flatstift	sl	12-24V	vit	ZB6ZB11B	37 367 10
kontaktidon m LED, flatstift	sl	12-24V	grön	ZB6ZB31B	37 367 11
kontaktidon m LED, flatstift	br	12-24V	röd	ZB6ZB42B	37 367 13
kontaktidon m LED, flatstift	sl	12-24V	gul	ZB6ZB51B	37 367 12
kontaktidon för glödlampa, flatstift	sl	3 till 24V		ZB6ZH01B	
kontaktidon för glödlampa, flatstift	br	3 till 24V		ZB6ZH02B	
kontaktidon för glödlampa, flatstift	sl+br	3 till 24V		ZB6ZH05B	